

平行抓手 DHPC-...-10-A-

订货号: 8116729

FESTO



数据表

特性	值
规格	10
每个爪手夹爪的行程	2 mm...4 mm
最大替换精度	0.2 mm
摆动爪手夹爪的最大间隙 ax、ay	0 deg
最大爪手夹爪间隙 Sz	0 mm
旋转对称	0.2 mm
重复精度, 爪手	0.02 mm
爪手夹爪的数量	2
驱动系统	气动
安装位置	可选
工作模式	双作用 单作用 常闭 开
爪手功能	平行
爪手力备份	无
结构特点	通过安装套管进行连接 侧面连接方向 向下连接方向 抓手手指的扁平安装方法 手柄 抓手手指的侧面安装方法 抓手手指的标准安装方法 强制先导工作运动顺序
导轨	滚珠导轨
位置检测	通过接近开关
派生型	不使用以铜、锌或镍为主要成分的金属。例外情况: 钢铁所含的镍、化学镀镍的表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈。
工作压力	0.2 Mpa...0.8 Mpa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
爪手的最大工作频率	3 Hz
6 bar 时的最短打开时间	13 ms...31 ms
6 bar 时的最短关闭时间	15 ms...31 ms
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

特性	值
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义：禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中
环境温度	-10 °C...60 °C
总抓取力，打开，6 bar	39.2 N...51.2 N
总爪手力，关闭，6 bar	32.8 N...43 N
每个爪手夹爪的抓取力，打开，6 bar	19.6 N...25.6 N
爪手夹爪的抓取力，关闭，6 bar	16.4 N...21.5 N
转动惯量	0.04 kgcm ² ...0.069 kgcm ²
爪手夹爪上的最大力 F _z ，静态	33 N
爪手的最大扭矩 M _x ，静态	0.18 Nm
抓手最大扭矩 M _y ，静态	0.28 Nm
抓手最大扭矩 M _z ，静态	0.28 Nm
产品重量	49 g...74 g
安装方式	通过通孔直接安装 通过螺纹直接安装 安装框架 通过通孔和定位销 通过内螺纹和定位销 要么：
气动接口	M3 M5
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	阳极氧化铝
爪手夹爪材料	高合金不锈钢