


# 倍力氣缸

## DNCT-40- -PPV-A-S6

訂貨編號: 191211

FESTO



## 資料表

| 特性                 | 值                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 行程                 | 2 mm...500 mm                                              |
| 活塞直徑               | 40 mm                                                      |
| 基於標準               | ISO 15552 (之前為 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290) |
| 緩衝                 | 氣動緩衝，兩端可調                                                  |
| 安裝位置               | 可選                                                         |
| 工作模式               | 雙作用                                                        |
| 活塞桿端部              | 外螺紋                                                        |
| 結構特點               | 缸徑<br>活塞桿<br>缸筒型材                                          |
| 位置偵測               | 透過近接開關                                                     |
| 訂製品                | 耐高溫密封件，最高 120 °C                                           |
| 工作壓力               | 0.06 Mpa...1 Mpa<br>0.6 bar...10 bar                       |
| 工作介質               | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| 工作和嚮導介質說明          | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                                      |
| 耐腐蝕等級 CRC          | 2 - 中等耐腐蝕能力                                                |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性  | VDMA24364-B2-L                                             |
| 環境溫度               | -20 °C...120 °C                                            |
| 端位的衝擊能量            | 0.2 J                                                      |
| 緩衝長度               | 20 mm                                                      |
| 6 bar 時的理論出力值，返回行程 | 1266 N                                                     |
| 6 bar 時的理論力值，前進行程  | 1387 N                                                     |
| 安裝方式               | 具有附件                                                       |
| 氣動介面               | G1/4                                                       |
| 材料說明               | RoHS 合規                                                    |
| 蓋子材料               | 壓鑄鋁                                                        |
| 密封件材質              | FPM                                                        |
| 外殼材質               | 精製鋁合金<br>光滑陽極氧化處理                                          |
| 活塞桿材質              | 高合金鋼                                                       |