

电磁线圈  
VACC-S13-18-K4-1UF-NM4ME  
订货号: 8118327

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 驱动方式                | 电控                                                                                               |
| 安装位置                | 可选                                                                                               |
| 开关位置指示器             | 否                                                                                                |
| 内部保险丝               | 保险丝                                                                                              |
| 持续通电率               | 100%                                                                                             |
| 绝缘材料等级              | H                                                                                                |
| 线圈的特性参数             | 24 V DC: 1.8 W<br>24 V AC: 40/65 Hz, 功率 1.8 VA                                                   |
| 允许的电压波动             | -15%/+10%                                                                                        |
| 欧盟境外防爆认证            | EPL Db (BR)<br>EPL Gb (BR)                                                                       |
| 防爆                  | 防爆区 1 (BR)<br>防爆区 21 (BR)                                                                        |
| 证书签发机构              | INMETRO DNV 17.0042X                                                                             |
| 气体防爆阻燃类型            | Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb                                                                       |
| 防尘防爆阻燃类型            | Ex tb IIIC T85°C, T95°C, T130°C Db                                                               |
| 防爆环境温度              | T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III                                                                                 |
| 防护等级                | IP65                                                                                             |
| 产品重量                | 330 g                                                                                            |
| 电气接口                | 端子盒, 电缆接入螺纹 M20x1.5                                                                              |
| 材料说明                | RoHS 合规                                                                                          |