

控制系统
CMCB-D1-CC-S1
订货号: 8118454

FESTO



数据表

特性	值
使用说明	该产品仅适用于工业用途。在居住区使用时可能需要采取措施消除无线电干扰。
结构特点	控制柜 内置式安全开关设备
性能等级 (PL)	3 类, 安全性能等级 d
尺寸 (宽x长x高)	220 mm x 350 mm x 440 mm
熔断保护 (短路)	内部电子保险丝
最大电流消耗	1.1 A
二级回路电流消耗	5 A
最大电源	6 A
标称工作电压, 交流	230 V
电源类型	TT TN IT
电源频率	50 Hz...60 Hz
污染等级	2
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟低电压指令
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-20 °C...60 °C
相对空气湿度	40°C 时最高为 50%
直接和间接接触的保护	PELV 所有外露导电部件的接地
防护等级	IP54
环境条件	内饰件
环境温度	5 °C...40 °C
标称使用海拔高度	1000 m NN
产品重量	15.3 kg
电气接口	弹簧压端子 快插式
材料说明	RoHS 合规