

焊接底座
PCBC-A-100
訂貨編號: 197262

FESTO



資料表

特性	值
安裝方式	透過焊接底座
安裝位置	可選
產品重量	5 g
套組規格	100
電氣介面	2 針
防護等級	IP40
環境溫度	-40 °C...115 °C
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
外殼材質	PA