

# 電氣終端 CPX

訂貨編號: 197330

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                              |
|---------------------|------------------------------------------------|
| 電氣控制                | 現場匯流排<br>整合式控制器                                |
| 環境溫度                | -5 °C...50 °C                                  |
| 儲存溫度                | -20 °C...70 °C                                 |
| 防護等級                | IP65<br>IP67                                   |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                 |
| CE 認證 (見合格聲明)       | 符合歐盟電磁相容性指令<br>符合歐盟防爆指令 (ATEX)<br>符合歐盟 RoHS 指令 |
| CE 標記 (見合格聲明)       | 符合英國 EMC 指令<br>根據 UK EX 指令<br>符合英國 RoHS 指令     |
| KC 標記               | KC-EMV                                         |
| 認證                  | RCM 商標<br>c UL us - 認證 (OL)                    |
| 防爆                  | 防爆區 2 (ATEX)<br>區域 2 (俄羅斯)<br>2 區 (UKEX)       |
| ATEX 氣體類別           | II 3G                                          |
| 歐盟境外防爆認證            | EPL Gc (GB)<br>EPL Gc (RU)                     |
| 氣體防爆阻燃類型            | Ex ec IIC T4 Gc X                              |
| 防爆環境溫度              | -5°C <= Ta <= +50°C                            |
| LED 顯示器             | 匯流排狀態<br>管道狀態<br>模組狀態<br>系統狀況                  |
| 診斷                  | 診斷記憶體<br>面向通道和模組的診斷<br>模組欠壓                    |
| 最大位址容量, 輸入          | 64 Byte                                        |
| 最大位址容量, 輸出          | 64 Byte                                        |

| 特性        | 值                            |
|-----------|------------------------------|
| 參數設定      | 診斷特性<br>防錯響應<br>強制管道<br>信號設定 |
| 內部循環時間    | < 1 ms                       |
| 操作電壓範圍 DC | 18 V...30 V                  |
| 標稱操作電壓 DC | 24 V                         |
| 最大電源      | 16 A                         |