


電磁閥
MOCH-3-1/8
訂貨編號: 2211

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位，常開，單電控
驅動方式	電控
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	70 l/min
工作口	G1/8
工作壓力	0 Mpa...0.7 Mpa 0 bar...7 bar
結構特點	具回位彈簧的提動閥
復位類型	彈簧復位
防護等級	IP65
公稱通徑	2.5 mm
密封原理	軟密封
手動裝置	鎖定式
嚮導類型	直接
流向	不可逆
關閉時間	13 ms
打開時間	12 ms
持續通電率	100%
線圈的特性參數	110 V AC: 50/60 Hz, 啟動功率 30.0 VA, 保持功率 22.0 VA 110 V DC: 12.7 W 120 V AC: 60 Hz, 啟動功率 30.0 VA, 保持功率 22.0 VA 12 V AC: 50 Hz, 啟動功率 30.0 VA, 保持功率 22.0 VA 12 V DC: 11.7 W 220 V AC: 50/60 Hz, 啟動功率 30.0 VA, 保持功率 22.0 VA 220 V DC: 15.0 W 240 V AC: 50 Hz, 啟動功率 30.0 VA, 保持功率 22.0 VA 240 V DC: 17.9 W 24 V AC: 50 Hz, 啟動功率 30.0 VA, 保持功率 22.0 VA 24 V DC: 11.0 W 380 V AC: 50/60 Hz, 啟動功率 30.0 VA, 保持功率 22.0 VA 42 V AC: 50/60 Hz, 啟動功率 30.0 VA, 保持功率 22.0 VA 42 V DC: 12.0 W 48 V AC: 50 Hz, 啟動功率 30.0 VA, 保持功率 22.0 VA 96 V DC: 11.0 W
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-C1-L
儲存溫度	-40 °C...100 °C

特性	值
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-5 °C...40 °C
安裝方式	具通孔
氣動介面，氣口 1	G1/8
氣動介面，氣口 2	G1/8
氣動介面，氣口 3	G1/8
材料說明	RoHS 合規