

# 控制板 DADG-FM-VDE1G18

订货号: 8131546

FESTO



## 数据表

特性	值
基于标准	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
安装位置	可选
工作压力	0.2 Mpa...0.8 Mpa 2 bar...8 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	-20 °C...80 °C
最大紧固扭矩	9 Nm
产品重量	227 g
安装方式	通过螺纹直接安装在端盖上
气动接口	G1/8
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR 高合金不锈钢
外壳材料	阳极氧化铝
螺钉材料	镀镍黄铜