

密封圈
NPAS-C1-R-G18-P-FD-P10
訂貨編號: 2652516

FESTO



資料表

特性	值
套組規格	10
安裝位置	可選
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...1.2 Mpa -13.775 psi...174 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...12 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水（液態，無冰） 水蒸氣
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	-20 °C...120 °C
標稱扭矩	6.5 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 10%
產品重量	0.02 g
氣動介面	G1/8
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	PEEK