


分支模組 PMBL-90-HP3-E

訂貨編號: 2663892

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	90
公稱通徑 DN	36
系列	L
安裝位置	可選
結構特點	分支模組
工作壓力	0 Mpa...5 Mpa 0 bar...50 bar
響導壓力	0 bar...50 bar
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟壓力設備指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國壓力設備法規
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-10 °C...60 °C
適合食品產業使用	見補充材料說明
介質溫度	5 °C...60 °C
環境溫度	5 °C...60 °C
產品重量	2600 g
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR PE
外殼材質	精製鋁合金