


軸向安裝套件  
**EAMM-A-D60-80G-S1**  
訂貨編號: 2946762

FESTO



資料表

| 特性                | 值                |
|-------------------|------------------|
| 標稱長度              | 88.4 mm          |
| 安裝位置              | 可選               |
| 最大轉速              | 6000 1/min       |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 儲存溫度              | -25 °C...60 °C   |
| 相對空氣濕度            | 0 - 95%          |
| 防護等級              | IP65             |
| 環境溫度              | -10 °C...60 °C   |
| 慣性動量              | 34.8 kgmm²       |
| 可傳遞的扭矩            | 17 Nm            |
| 產品重量              | 1350 g           |
| 介面代碼，驅動器          | D60              |
| 介面代碼，馬達輸入         | 80G              |
| 材料說明              | RoHS 合規          |