


减速机 EMGA-60-A-G8-60P

订货号: 8141738

FESTO



数据表

特性	值
减速机法兰尺寸	60 mm
马达安装法兰尺寸	60 mm
扭转间隙	0.27 deg
减速机类型	直角减速机
齿轮比	8:1
最大驱动速度	13000 1/min
减速机的工作温度	-25 °C...90 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP54
连续输出扭矩	18 Nm
减速机的惯性动量	0.243 kgcm ²
最大输出扭矩	29 Nm
最大效率	93 %
抗扭刚度	1.6 Nm/arcmin
产品重量	1700 g
减速机接口, 输出轴	60G
减速机接口, 驱动轴	60P
材料说明	RoHS 合规