



平行夾爪

HGPL-14-40-A-B

訂貨編號: 3361480

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	14
每個夾爪的行程	40 mm
最大更換精度	0.2 mm
擺動夾爪的最大間隙 ax、ay	0.2 deg
最大夾爪夾頭間隙 Sz	0.05 mm
旋轉對稱	0.2 mm
重複精度，夾爪	0.03 mm
夾爪的數量	2
驅動系統	氣動
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
夾爪功能	平行
夾爪力備份	無
結構特點	雙活塞 導軌 活塞閘閥 T 型 齒輪齒條
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	3 bar...8 bar
夾爪的最大工作頻率	1 Hz
6 bar 時的最短開啟時間	171 ms
6 bar 時的最短關閉時間	163 ms
每個外部夾爪夾頭的最大品質	80 g
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	5 °C...60 °C
總抓取力，開啟，6 bar	126 N
總夾爪力，關閉，6 bar	158 N
每個夾爪夾頭的抓取力，開啟，6 bar	63 N

特性	值
夾爪夾頭的抓取力，關閉，6 bar	79 N
轉動慣量	6.69 kgcm ²
夾爪上的最大力 F _z ，靜態	500 N
夾爪的最大扭矩 M _x ，靜態	35 Nm
抓手最大扭矩 M _y ，靜態	35 Nm
抓手最大扭矩 M _z ，靜態	35 Nm
導向部件的潤滑間隔	5 MioCyc
產品重量	440 g
安裝方式	透過內螺紋和定位套 透過通孔和定位套
氣動介面	M5
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	光滑陽極氧化精製鋁合金
夾爪材質	硬化鋼