


平面龍門
EXCM-40-
訂貨編號: 3741955

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	40
X 軸行程	200 mm...2000 mm
Y 軸行程	200 mm...1000 mm
安裝位置	水平
結構特點	平面龍門
馬達類型	步進馬達
工作壓力	8 bar
允許的最大加速度，僅限機械系統	20 m/s ²
最大水平加速度	5 m/s ²
最大容許速度，僅機械系統	2 m/s
最大水平速度	1 m/s
重複精度	±0.1 mm
持續通電率	100%
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟機械指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國機器相關規定
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-10 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 90% 無冷凝
聲壓度	65 dB(A)
防護等級	IP40
環境溫度	10 °C...50 °C
最大動態響應時的標稱負載	4 kg
安裝方式	透過安裝元件 透過調整套件 透過溝槽螺帽
材料說明	RoHS 合規