


# 聯軸器外殼 EAMK-A-E17-30

訂貨編號: 3780304

FESTO



## 資料表

特性	值
安裝直徑 1	62 mm
安裝直徑 2	62 mm
標稱長度	49.5 mm
安裝位置	可選
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 90%
環境溫度	10 °C...40 °C
產品重量	1010 g
材料說明	RoHS 合規