

# 型材安裝件 EAHF-L2-45-P-D3

訂貨編號: 4759739

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值  |
|---------------------|--|
| 尺寸                  | 45   |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 0 - 無耐腐蝕能力   |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L   |
| 適用於鋰離子電池生產          | 產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義: 禁止使用銅、鋅、鎳質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳 |
| 無塵室等級               | 靜態安裝的元件, 根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估   |
| 產品重量                | 56 g   |
| 材料說明                | RoHS 合規  |
| 板材料                 | 陽極氧化精製鋁合金  |