


订货号: 8148298



| 特性                            | 值                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 环境温度                          | -15 °C...40 °C                                                              |
| 环境温度说明                        | 最高 80°C，每摄氏度降额为 -1.5%                                                       |
| 最大安装高度                        | 4000 m                                                                      |
| 最大安装高度说明                      | 从 1,000 m 开始：每 100 m 仅降低 -1.0%                                              |
| 储存温度                          | -20 °C...70 °C                                                              |
| 相对空气湿度                        | 0 - 90%                                                                     |
| 符合标准                          | IEC 60034                                                                   |
| 温度等级符合 EN 60034-1             | F                                                                           |
| 最高线圈温度                        | 155 °C                                                                      |
| 额定等级符合 EN 60034-1             | S1                                                                          |
| 温度监控                          | 通过 EnDat®2.2 数字量传输电机温度                                                      |
| 电机类型符合 EN 60034-7             | IM B5<br>IM V1<br>IM V3                                                     |
| 安装位置                          | 可选                                                                          |
| 防护等级                          | IP21                                                                        |
| 防护等级说明                        | 电机轴无径向轴密封环时等级防护 IP21<br>电机轴具有 IP65 等级防护，带径向轴密封环<br>用机外壳（包括连接组件）具有 IP67 防护等级 |
| 同心度、同轴性、轴向偏移符合 DIN SPEC 42955 | N                                                                           |
| 平衡质量                          | G 2.5                                                                       |
| 止动扭矩                          | < 峰值扭矩的 1.0%                                                                |
| 标称条件下的储存寿命                    | 20000 h                                                                     |
| 接口代码，电机输出                     | 150A                                                                        |
| 电气接口 1，连接类型                   | 混合插头                                                                        |
| 电气接口 1，连接系统                   | M23x1                                                                       |
| 电气接口 1，接口/线芯数                 | 15                                                                          |
| 污染等级                          | 2                                                                           |
| 材料说明                          | RoHS 合规                                                                     |
| 耐腐蚀等级 CRC                     | 0 - 无耐腐蚀能力                                                                  |

| 特性                | 值                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364 区域 III                                    |
| 抗振性               | 符合 EN 60068-2-6                                     |
| 耐冲击性              | 符合 EN 60068-2-29<br>15 g/11 ms, 符合 EN 60068-2-27 标准 |
| 认证                | RCM 商标<br>c UL us - 认证 (OL)                         |
| CE 认证（见合格声明）      | 符合欧盟电磁兼容性指令<br>符合欧盟低电压指令<br>符合欧盟 RoHS 指令            |
| CE 标记（见合格声明）      | 符合英国 EMC 指令<br>符合英国 RoHS 指令<br>符合英国电气设备相关规定         |
| 证书签发机构            | UL E342973                                          |
| 标称工作电压 DC         | 680 V                                               |
| 线圈开关类型            | 里部带星标                                               |
| 杆对数量              | 5                                                   |
| 静止扭矩              | 33 Nm                                               |
| 标称扭矩              | 27.1 Nm                                             |
| 峰值扭矩              | 64 Nm                                               |
| 标称转速              | 1500 1/min                                          |
| 最大转速              | 2368 1/min                                          |
| 最大机械速度            | 10000 1/min                                         |
| 角加速度              | 100000 rad/s <sup>2</sup>                           |
| 电机的额定功率           | 4257 W                                              |
| 连续停转电流            | 11.4 A                                              |
| 标称电机电流            | 9.5 A                                               |
| 峰值电流              | 24 A                                                |
| 电机常数              | 2.85 Nm/A                                           |
| 静止扭矩常数            | 3.3 Nm/A                                            |
| 电压常数，相间           | 199.4 mVmin                                         |
| 相间线圈电阻            | 0.935 Ohm                                           |
| 相间线圈电感            | 14.6 mH                                             |
| 线圈纵向感应率 Ld（相位）    | 7.2 mH                                              |
| 线圈交叉电感 Lq（相位）     | 7.3 mH                                              |
| 电气时间常数            | 15.4 ms                                             |
| 发热时间常数            | 45 min                                              |
| 耐热性               | 0.45 K/W                                            |
| 测量法兰              | 450 x 450 x 30 mm, 钢                                |
| 输出的总转动惯量          | 46.9 kgcm <sup>2</sup>                              |
| 产品重量              | 22200 g                                             |
| 容许轴向轴负载           | 294 N                                               |
| 允许的径向轴负载          | 1470 N                                              |
| 转子位置编码器           | 绝对值编码器，多圈                                           |
| 转子位置编码器，制造商标识     | EQI 1331                                            |
| 转子位置编码器，绝对可检测的转数  | 4096                                                |
| 转子位置编码器接口         | EnDat® 22                                           |
| 转子位置编码器，编码器测量原理   | 电感式                                                 |
| 转子位置编码器，直流工作电压    | 5 V                                                 |
| 转子位置编码器，直流工作电压范围  | 3.6 V...14 V                                        |
| 转子位置编码器，每转的位置值    | 524288                                              |
| 转子位置传感器分辨率        | 19 bit                                              |
| 转子位置编码器，角测量的系统精度  | -65 arcsec...65 arcsec                              |
| 制动保持扭矩            | 45 Nm                                               |
| 制动装置的工作电压 DC      | 24 V                                                |

| 特性                | 值                     |
|-------------------|-----------------------|
| 制动电流消耗            | 1.08 A                |
| 功耗，制动             | 26 W                  |
| 制动分离时间            | 230 ms                |
| 制动关闭时间            | 45 ms                 |
| 直流制动响应延迟          | 6 ms                  |
| 最大制动空载速度          | 10000 1/min           |
| 每个制动过程的最大摩擦功      | 28000 J               |
| 每小时急停次数           | 1                     |
| 制动器总摩擦功           | 2600 kJ               |
| 制动的惯性动量           | 8.2 kgcm <sup>2</sup> |
| 抱闸的开关周期           | 500 万次驱动（无摩擦！）        |
| 平均失效时间 (MTTF)，子部件 | 190 年，转子位置传感器         |
| 能效                | ENEFF (CN) / 1级       |