


伺服电机

EMMT-AS-150-MR-HV-R3SB

订货号: 8148303

FESTO



数据表

特性	值
环境温度	-15 °C...40 °C
环境温度说明	最高 80°C, 每摄氏度降额为 -1.5%
最大安装高度	4000 m
最大安装高度说明	从 1,000 m 开始: 每 100 m 仅降低 -1.0%
储存温度	-20 °C...70 °C
相对空气湿度	0 - 90%
符合标准	IEC 60034
温度等级符合 EN 60034-1	F
最高线圈温度	155 °C
额定等级符合 EN 60034-1	S1
温度监控	通过 EnDat®2.2 数字量传输电机温度
电机类型符合 EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
安装位置	可选
防护等级	IP21
防护等级说明	电机轴无径向轴密封环时等级防护 IP21 电机轴具有 IP65 等级防护, 带径向轴密封环 用机外壳 (包括连接组件) 具有 IP67 防护等级
同心度、同轴性、轴向偏移符合 DIN SPEC 42955	N
平衡质量	G 2.5
止动扭矩	< 峰值扭矩的 1.0%
标称条件下的储存寿命	20000 h
接口代码, 电机输出	150A
电气接口 1, 连接类型	混合插头
电气接口 1, 连接系统	M40x1
电气接口 1, 接口/线芯数	15
污染等级	2
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力

特性	值
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
抗振性	符合 EN 60068-2-6
耐冲击性	符合 EN 60068-2-29 15 g/11 ms, 符合 EN 60068-2-27 标准
认证	RCM 商标 c UL us - 认证 (OL)
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟低电压指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令 符合英国电气设备相关规定
证书签发机构	UL E342973
标称工作电压 DC	680 V
线圈开关类型	里部带星标
杆对数量	5
静止扭矩	33 Nm
标称扭矩	13.5 Nm
峰值扭矩	60 Nm
标称转速	3500 rpm
最大转速	5051 rpm
最大机械速度	10000 rpm
角加速度	100000 rad/s ²
电机的额定功率	4948 W
连续停转电流	24 A
标称电机电流	10.2 A
峰值电流	50 A
电机常数	1.32 Nm/A
静止扭矩常数	1.54 Nm/A
电压常数, 相间	92.9 mV/min
相间线圈电阻	0.211 Ohm
相间线圈电感	3.3 mH
线圈纵向感应率 Ld (相位)	1.65 mH
线圈交叉电感 Lq (相位)	1.65 mH
电气时间常数	15.6 ms
发热时间常数	45 min
耐热性	0.46 K/W
测量法兰	450 x 450 x 30 mm, 钢
输出的总转动惯量	46.9 kgcm ²
产品重量	22200 g
容许轴向轴负载	217 N
允许的径向轴负载	1085 N
转子位置编码器	绝对值编码器, 单圈
转子位置编码器, 制造商标识	ECI 1319
转子位置编码器, 绝对可检测的转数	1
转子位置编码器接口	EnDat® 22
转子位置编码器, 编码器测量原理	电感式
转子位置编码器, 直流工作电压	5 V
转子位置编码器, 直流工作电压范围	3.6 V...14 V
转子位置编码器, 每转的位置值	524288
转子位置传感器分辨率	19 bit
转子位置编码器, 角测量的系统精度	-65 arcsec...65 arcsec
制动保持扭矩	45 Nm
制动装置的工作电压 DC	24 V

特性	值
制动电流消耗	1.08 A
功耗, 制动	26 W
制动分离时间	230 ms
制动关闭时间	45 ms
直流制动响应延迟	6 ms
最大制动空载速度	10000 rpm
每个制动过程的最大摩擦功	28000 J
每小时急停次数	1
制动器总摩擦功	2600 kJ
制动的惯性动量	8.2 kgcm ²
抱闸的开关周期	500 万次驱动 (无摩擦!)
平均失效时间 (MTTF), 子部件	190 年, 转子位置传感器