

不帶接頭的真空吸盤

ESV-50-BT

訂貨編號: 526007

FESTO



資料表

特性	值
真空吸盤支架的高度補償器	10 mm
最小工件半徑	40 mm
真空吸盤直徑	50 mm
真空吸盤容積	17.6 cm ³
安裝位置	可選
結構特點	波紋管
真空吸盤形狀	波紋管, 1.5 摺
工作壓力	-0.95 bar...0 bar
額定工作壓力	-0.7 bar
工作介質	大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-A1-L
環境溫度	-10 °C...80 °C
70% 真空時的拉脫力	100 N
額定工作壓力時的保持力	100 N
額定工作壓力下的側向力	39 N
產品重量	16.2 g
安裝方式	透過真空口
顏色	紅棕色
蕭氏硬度	72 +/- 5
材料說明	RoHS 合規
真空吸盤材質	聚氨酯彈性體