


伺服电机  
EMMT-AS-150-MR-HV-R3MYB  
订货号: 8148305

FESTO



数据表

| 特性                            | 值                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 环境温度                          | -15 °C...40 °C                                                                 |
| 环境温度说明                        | 最高 80°C, 每摄氏度降额为 -1.5%                                                         |
| 最大安装高度                        | 4000 m                                                                         |
| 最大安装高度说明                      | 从 1,000 m 开始: 每 100 m 仅降低 -1.0%                                                |
| 储存温度                          | -20 °C...70 °C                                                                 |
| 相对空气湿度                        | 0 - 90%                                                                        |
| 符合标准                          | IEC 60034                                                                      |
| 温度等级符合 EN 60034-1             | F                                                                              |
| 最高线圈温度                        | 155 °C                                                                         |
| 额定等级符合 EN 60034-1             | S1                                                                             |
| 温度监控                          | 通过 EnDat®2.2 数字量传输电机温度                                                         |
| 电机类型符合 EN 60034-7             | IM B5<br>IM V1<br>IM V3                                                        |
| 安装位置                          | 可选                                                                             |
| 防护等级                          | IP21                                                                           |
| 防护等级说明                        | 电机轴无径向轴密封环时等级防护 IP21<br>电机轴具有 IP65 等级防护, 带径向轴密封环<br>用机外壳 (包括连接组件) 具有 IP67 防护等级 |
| 同心度、同轴性、轴向偏移符合 DIN SPEC 42955 | N                                                                              |
| 平衡质量                          | G 2.5                                                                          |
| 止动扭矩                          | < 峰值扭矩的 1.0%                                                                   |
| 标称条件下的储存寿命                    | 20000 h                                                                        |
| 接口代码, 电机输出                    | 150A                                                                           |
| 电气接口 1, 连接类型                  | 混合插头                                                                           |
| 电气接口 1, 连接系统                  | M40x1                                                                          |
| 电气接口 1, 接口/线芯数                | 15                                                                             |
| 污染等级                          | 2                                                                              |
| 材料说明                          | RoHS 合规                                                                        |
| 耐腐蚀等级 CRC                     | 0 - 无耐腐蚀能力                                                                     |

| 特性                | 值                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364 区域 III                                    |
| 抗振性               | 符合 EN 60068-2-6                                     |
| 耐冲击性              | 符合 EN 60068-2-29<br>15 g/11 ms, 符合 EN 60068-2-27 标准 |
| 认证                | RCM 商标<br>c UL us - 认证 (OL)                         |
| CE 认证（见合格声明）      | 符合欧盟电磁兼容性指令<br>符合欧盟低电压指令<br>符合欧盟 RoHS 指令            |
| CE 标记（见合格声明）      | 符合英国 EMC 指令<br>符合英国 RoHS 指令<br>符合英国电气设备相关规定         |
| 证书签发机构            | TÜV 968/FSP 2317.01/25<br>UL E342973                |
| 标称工作电压 DC         | 680 V                                               |
| 线圈开关类型            | 里部带星标                                               |
| 杆对数量              | 5                                                   |
| 静止扭矩              | 33 Nm                                               |
| 标称扭矩              | 13.5 Nm                                             |
| 峰值扭矩              | 60 Nm                                               |
| 标称转速              | 3500 rpm                                            |
| 最大转速              | 5051 rpm                                            |
| 角加速度              | 100000 rad/s <sup>2</sup>                           |
| 电机的额定功率           | 4948 W                                              |
| 连续停转电流            | 24 A                                                |
| 标称电机电流            | 10.2 A                                              |
| 峰值电流              | 50 A                                                |
| 电机常数              | 1.32 Nm/A                                           |
| 静止扭矩常数            | 1.54 Nm/A                                           |
| 电压常数，相间           | 92.9 mV/min                                         |
| 相间线圈电阻            | 0.211 Ohm                                           |
| 相间线圈电感            | 3.3 mH                                              |
| 线圈纵向感应率 Ld（相位）    | 1.65 mH                                             |
| 线圈交叉电感 Lq（相位）     | 1.65 mH                                             |
| 电气时间常数            | 15.6 ms                                             |
| 发热时间常数            | 45 min                                              |
| 耐热性               | 0.46 K/W                                            |
| 测量法兰              | 450 x 450 x 30 mm, 钢                                |
| 输出的总转动惯量          | 46.9 kgcm <sup>2</sup>                              |
| 产品重量              | 22200 g                                             |
| 容许轴向轴负载           | 217 N                                               |
| 允许的径向轴负载          | 1085 N                                              |
| 转子位置编码器           | 绝对值多转位安全编码器                                         |
| 转子位置编码器，制造商标识     | EQI 1331                                            |
| 转子位置编码器，绝对可检测的转数  | 4096                                                |
| 转子位置编码器接口         | EnDat® 22                                           |
| 转子位置编码器，编码器测量原理   | 电感式                                                 |
| 转子位置编码器，直流工作电压    | 5 V                                                 |
| 转子位置编码器，直流工作电压范围  | 3.6 V...14 V                                        |
| 转子位置编码器，每转的位置值    | 524288                                              |
| 转子位置传感器分辨率        | 19 bit                                              |
| 制动保持扭矩            | 45 Nm                                               |
| 制动装置的工作电压 DC      | 24 V                                                |
| 功耗，制动             | 26 W                                                |
| 每小时急停次数           | 1                                                   |

| 特性                       | 值                              |
|--------------------------|--------------------------------|
| 制动的惯性动量                  | 8.2 kgcm <sup>2</sup>          |
| 抱闸的开关周期                  | 500 万次驱动（无摩擦！）                 |
| 安全组件                     | 安全组件                           |
| 最大 SIL                   | 安全完整性等级 3<br>参见用户文档            |
| 安全子功能达到 SIL2             | 单圈位置数据的安全采集和传输                 |
| 安全子功能达到 SIL3             | 安全记录和传输单圈位置数据，仅具有驱动控制器中的附加软件功能 |
| 最大 PL 和类别                | 性能等级 e，类别 3<br>参见用户文档          |
| 安全子功能达到 PL d，类别 3        | 单圈位置数据的安全采集和传输                 |
| 安全子功能达到 PL e，类别 3        | 安全记录和传输单圈位置数据，仅具有驱动控制器中的附加软件功能 |
| PFHd，子部件                 | 15 x 10E-9，编码器                 |
| 使用期限 T <sub>m</sub> ，子部件 | 20 年，转子位置传感器                   |
| 平均失效时间 (MTTF)，子部件        | 190 年，转子位置传感器                  |