


I/O 模組
CPX-8DE-8DA
訂貨編號: 526257

FESTO



資料表

特性	值
尺寸（寬x長x高）	（包括互連模組和連接技術） 50 x 107 x 50 mm
產品重量	48 g
環境溫度	-5 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
防護等級	取決於氣路板
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力 （安裝時）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
外殼材質	加強型聚醯胺 PC
LED 顯示器	1 組診斷 16 管道狀態
診斷	每條通道的短路/超載 輸出點的低電壓
輸出數量	8
參數設定	輸入回跳時間 每個管道的自動防故障裝置 每個管道的作用力 每個管道的閒置模式 信號延長時間 短路後的表現 模組監控
操作電壓範圍 DC	18 V...30 V
標稱操作電壓 DC	24 V
內部功耗，額定工作電壓	典型值 22 mA
輸入數量	8
輸入特徵	IEC1131-T2
輸入反跳時間	3 ms（0.1 ms、10 ms、20 ms = 參數可設定）
每個模組的輸入的最大殘餘電流	0.7 A
輸出的特徵	IEC1131-T2
輸出的開關邏輯	PNP（正切換）
每個模組的最大殘餘電流輸出	4 A
每個管道的最大電源	0.5 A（12 W 燈泡負載）

特性	值
隔離管道 - 管道	否
隔離管道 — 內部匯流排	輸出 - 是，使用中間氣源時
熔斷保護（短路）	每條通道有內部電子保險絲