


# 氣源處理單元組合 MSB6-1/2-FRC10:J12M2

訂貨編號: 530232

FESTO



## 資料表

| 特性                      | 值                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 尺寸                      | 6                                       |
| 系列                      | MS                                      |
| 控制鎖                     | 整合有掛鎖的旋轉手柄                              |
| 安裝位置                    | 垂直 $\pm 5^\circ$                        |
| 冷凝水排放裝置                 | 全自動                                     |
| 結構特點                    | 具壓力錶的過濾調壓閥<br>標準比例油霧器                   |
| 過濾等級                    | 40 $\mu\text{m}$                        |
| 控制器功能                   | 輸出壓力常數<br>具有主壓力補償功能<br>具有二級排氣<br>具有回流功能 |
| 保護罩                     | 整合金屬濾杯                                  |
| 壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）       | 具有壓力錶                                   |
| 工作壓力                    | 2 bar...12 bar                          |
| 壓力調整範圍                  | 0.5 bar...12 bar                        |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 3700 l/min                              |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>惰性氣體 |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                   |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 2 - 中等耐腐蝕能力                             |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 儲存溫度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 適合食品產業使用                | 見補充材料說明                                 |
| 輸出的空氣純淨度等級              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-]         |
| 介質溫度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 環境溫度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 產品重量                    | 1713 g                                  |
| 安裝方式                    | 具有附件                                    |
| 氣動介面，氣口 1               | G1/2                                    |
| 氣動介面，氣口 2               | G1/2                                    |
| 材料說明                    | RoHS 合規                                 |