



电磁阀
VSVA-BK-P53E-D-A1-1B2
订货号: 8150872



数据表

特性	值
阀功能	三位五通中泄式
驱动方式	电控
阀尺寸	26 mm
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	900 l/min
工作气口	底座规格 26 mm，符合 ISO 15407-1 标准
工作电压	24V DC
工作压力	0.3 Mpa...0.8 Mpa 3 bar...8 bar
结构特点	活塞滑轨，带密封圈
复位类型	弹簧复位
防护等级	IP65 带插入式插座 符合 IEC 60529 标准
公称通径	6.4 mm
排气功能	带节流选项
密封原理	软密封
安装位置	可选
符合标准	ISO 15407-1
手控装置	锁定式 按钮式
先导类型	先导驱动
先导气源	内先导
流向	不可逆
搭接	重叠
信号状态显示器	通过附件安装
b 值	0.29
C 值	3.99 l/sbar
阀流量	924 l/min
单个底座上阀的流量	924 l/min
气动互连阀的流量	885 l/min
关闭时间	36.2 ms
打开时间	11.9 ms

特性	值
逆转开关时间	18.9 ms
持续通电率	100%
0 信号的最大正向测试脉冲	2500 µs
信号为 1 的最大负向测试脉冲	1100 µs
标称工作电压 DC	24 V
线圈的特性参数	24 V DC: 3.3 W
允许的电压波动	+/- 10 %
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
抗振性	运输应用测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-4和 EN 60068-2-6
耐冲击性	冲击测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
介质温度	-5 °C...50 °C
先导介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-5 °C...50 °C
用于阀安装的最大紧固扭矩	2.4 Nm
产品重量	320 g
电气接口	B 型 符合工业标准 (11 mm)
安装方式	底座上
通风接口	非管式
气接口, 气口 1	底座规格 26 mm, 符合 ISO 15407-1 标准
气接口, 气口 2	底座规格 26 mm, 符合 ISO 15407-1 标准
气接口, 气口 3	底座规格 26 mm, 符合 ISO 15407-1 标准
气接口, 气口 4	底座规格 26 mm, 符合 ISO 15407-1 标准
气接口, 气口 5	底座规格 26 mm, 符合 ISO 15407-1 标准
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	HNBR NBR
外壳材料	精制铝合金
活塞式滑阀材料	精制铝合金
螺钉材料	镀锌钢