


双活塞气缸

DGTZ-GF-10- -J-T-P-A

订货号: 8150886

FESTO



数据表

特性	值
最小行程限制 (硬限制)	51 mm
行程	51 mm...150 mm
最大行程限制 (硬)	150 mm
可调端位范围/长度	10 mm
活塞直径	10 mm
工作模式, 驱动单元	两个联接板
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫
安装位置	可选
导轨	滑动轴承导轨
结构特点	导轨
位置检测	通过接近开关
工作压力	0.2 Mpa...0.8 Mpa 2 bar...8 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-S-L
洁净室适用性, 根据ISO 14644-14	5 级, 符合 ISO 14644-1
环境温度	-10 °C...80 °C
端位的冲击能量	0.08 Nm
最大有效负载取决于指定距离 xs 下的行程	4.9 N...5.5 N
6 bar 时的理论力值, 返回行程	60 N
6 bar 时的理论力值, 前进行程	60 N
移动质量	109 g...199 g
0 mm 行程的移动质量	64 g
每 10 mm 行程的额外移动质量	9 g
产品重量	362 g...568.5 g
0 mm 行程的基本重量	201 g
每 10 m 行程的附加重量	24.5 g
气动接口	M5
材料说明	RoHS 合规

特性	值
盖子材料	精制铝合金
密封件材料	NBR
外壳材料	阳极氧化精制铝合金
活塞杆材料	高合金不锈钢