


L型快插式螺紋接頭

QBL-M5-5/32-U-M

訂貨編號: 533229

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 尺寸 | 標準 |
| 公稱通徑 | 0.098 in |
| 旋入螺釘上的密封件類型 | 密封圈 |
| 設計 | L型 |
| 套組規格 | 10 |
| 工作壓力時完整溫度範圍 | 0.095 Mpa...1 Mpa 13.775 psi...145 psi |
| 操作壓力的溫度範圍 | 0.95 bar...10 bar |
| 海事分類 | 參見證書 |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 環境溫度 | 0 °C...60 °C 32 °F...140 °F |
| 標稱扭矩 | 0.5 Nm |
| 標稱鎖緊扭矩公差 | ± 10% |
| 產品重量 | 0.286 oz |
| 安裝方式 | 外六角, 規格 10 mm |
| 氣動介面, 氣口 1 | 外螺紋 M5 |
| 氣動介面, 氣口 2 | 適用於氣管外徑 5/32" |
| 釋放環顏色 | 灰色 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 外殼材質 | PBT |
| 螺紋密封件材料 | NBR |
| 釋放環材料 | POM |
| 氣管夾緊元件材質 | 高合金不鏽鋼 |