

過濾器
MS12-LF
訂貨編號: 535023

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	12
系列	MS
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
冷凝水排放裝置	全自動 全自動，電控 手動裝置，非鎖定式 手動旋轉
結構特點	燒結式過濾器，具有冷凝液分離器
冷凝水分離程度	75 %
工作壓力	0.8 bar...20 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [::9:-] 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性氣體
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要：
氣動介面，氣口 1	內部
氣動介面，氣口 2	內嚮導
外殼材質	壓鑄鋁
碗罩材料	精製鋁合金