# 過濾器
# MS12N-LF
訂貨編號: 535026

## 資料表

| 特性 | 值 |
|---|---|
| 尺寸 | 12 |
| 系列 | MS |
| 安裝位置 | 垂直 +/-5° |
| 冷凝水排放裝置 | 全自動<br>全自動，電控<br>手動裝置，非鎖定式<br>手動旋轉 |
| 結構特點 | 燒結式過濾器，具有冷凝液分離器 |
| 冷凝水分離程度 | 75 % |
| 工作壓力 | 0.8 bar...20 bar |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>惰性氣體 |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 儲存溫度 | -10 °C...60 °C |
| 介質溫度 | -10 °C...60 °C |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 安裝方式 | 管式安裝<br>具有附件<br>是否要: |
| 氣動介面，氣口 1 | 內部 |
| 氣動介面，氣口 2 | 內嚮導 |
| 外殼材質 | 壓鑄鋁 |
| 碗罩材料 | 精製鋁合金 |