

分氣模組 MS12N-FRM

訂貨編號: 535040

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|----------------------|---------------------------------|
| 安裝位置 | 可選 |
| 結構特點 | 分支模組 |
| 工作壓力 | 0 bar...20 bar |
| 在主氣流方向 1->2 上的標準額定流量 | 25000 l/min...42000 l/min |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:] |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 儲存溫度 | -10 °C...60 °C |
| 介質溫度 | -10 °C...60 °C |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 氣動介面, 氣口 4 | 1 NPT |
| 外殼材質 | 壓鑄鋁 |