


伺服电机
EMMT-AS-80-M-HS-RMYB
订货号: 8160649

FESTO



数据表

特性	值
环境温度	-15 °C...40 °C
环境温度说明	最高 80°C，每摄氏度降额为 -1.5%
最大安装高度	4000 m
最大安装高度说明	从 1,000 m 开始：每 100 m 仅降低 -1.0%
储存温度	-20 °C...70 °C
相对空气湿度	0 - 90%
符合标准	IEC 60034
温度等级符合 EN 60034-1	F
最高线圈温度	155 °C
额定等级符合 EN 60034-1	S1
温度监控	通过 EnDat®2.2 数字量传输电机温度
电机类型符合 EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
安装位置	可选
防护等级	IP40
防护等级说明	电机轴具有 IP40 等级防护，无径向轴密封环 电机轴具有 IP65 等级防护，带径向轴密封环 用机外壳（包括连接组件）具有 IP67 防护等级
同心度、同轴性、轴向偏移符合 DIN SPEC 42955	N
平衡质量	G 2.5
止动扭矩	< 峰值扭矩的 1.0%
标称条件下的储存寿命	20000 h
接口代码，电机输出	80P
电气接口 1，连接类型	混合插头
电气接口 1，连接系统	M23x1
电气接口 1，接口/线芯数	15
污染等级	2
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力

特性	值
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
抗振性	运输应用测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-4和 EN 60068-2-6
耐冲击性	冲击测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
认证	RCM 商标 德国技术监督协会 (TÜV) c UL us - 认证 (OL)
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟低电压指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令 符合英国电气设备相关规定
证书签发机构	TÜV 968/INS 464.00/24 UL E342973
标称工作电压 DC	680 V
线圈开关类型	里部带星标
杆对数量	5
静止扭矩	2.6 Nm
标称扭矩	2.2 Nm
峰值扭矩	6.4 Nm
标称转速	3000 1/min
最大转速	6800 1/min
角加速度	100000 rad/s ²
电机的额定功率	690 W
连续停转电流	2.6 A
标称电机电流	2.2 A
峰值电流	9 A
电机常数	1 Nm/A
静止扭矩常数	1.17 Nm/A
电压常数, 相间	70.7 mVmin
相间线圈电阻	7.43 Ohm
相间线圈电感	31.8 mH
线圈纵向感应率 Ld (相位)	19.4 mH
线圈交叉电感 Lq (相位)	23.8 mH
电气时间常数	6.4 ms
发热时间常数	45 min
耐热性	0.78 K/W
测量法兰	250 x 250 x 15 mm, 钢
输出的总转动惯量	1.285 kgcm ²
产品重量	3360 g
容许轴向轴负载	120 N
允许的径向轴负载	620 N
转子位置编码器	绝对值多转位安全编码器
转子位置编码器, 制造商标识	EQI 1131
转子位置编码器, 绝对可检测的转数	4096
转子位置编码器接口	EnDat® 22
转子位置编码器, 编码器测量原理	电感式
转子位置编码器, 直流工作电压	5 V
转子位置编码器, 直流工作电压范围	3.6 V...14 V
转子位置编码器, 每转的位置值	524288
转子位置传感器分辨率	19 bit
制动保持扭矩	4.5 Nm
制动装置的工作电压 DC	24 V
功耗, 制动	12 W
每小时急停次数	1

特性	值
制动的惯性动量	0.249 kgcm ²
抱闸的开关周期	1000 万次空转（无摩擦！）
安全组件	安全组件
最大 SIL	安全完整性等级 3 参见用户文档
安全子功能达到 SIL2	安全记录和传输单圈位置数据
安全子功能达到 SIL3	安全记录和传输单圈位置数据，仅具有驱动控制器中的附加软件功能
最大 PL 和类别	性能等级 e，类别 3 参见用户文档
安全子功能达到 PL d，类别 3	安全记录和传输单圈位置数据
安全子功能达到 PL e，类别 3	安全记录和传输单圈位置数据，仅具有驱动控制器中的附加软件功能
PFHd，子部件	15 x 10E-9，编码器
使用期限 Tm，子部件	20 年，转子位置传感器
能效	ENEFF (CN) / 2级