

传感器安装附件
DASP-V4-12-A-R1
订货号: 8174844

FESTO



数据表

特性	值
规格	12
设计	用于连杆
安装位置	可选
对于活塞直径	Ø80 Ø100 Ø125
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-20 °C...120 °C
紧固扭矩	0.6 Nm...1 Nm
产品重量	39 g
安装方式	夹紧
材料说明	RoHS 合规
支架材料	高合金不锈钢
螺钉材料	高合金不锈钢