

過濾器

MS12-LF-G-CUV

訂貨編號: 537152

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	12
系列	MS
安裝位置	垂直 +/-5°
過濾等級	5 µm
冷凝水排放裝置	全自動 手動裝置, 非鎖定式
結構特點	燒結式過濾器, 具有冷凝液分離器
保護罩	整合金屬濾杯
冷凝水分離程度	75 %
工作壓力	2 bar...12 bar
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	11500 l/min...14000 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:9::] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	酯油 <0.1mg/m³, 符合 ISO 8573-1:2010 [:::2] 標準
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	5 °C...60 °C
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
介質溫度	5 °C...60 °C
環境溫度	5 °C...60 °C
孔徑	5 µm
使用壽命值	1000 hrs
產品重量	7000 g
安裝方式	管式安裝 透過安裝支架 是否要:
氣動介面, 氣口 1	內部
氣動介面, 氣口 2	內嚮導
蓋子材料	PA
密封件材質	NBR
過濾器材料	燒結青銅
外殼材質	壓鑄鋁

特性	值
碗罩材料	精製鋁合金
螢幕材料	PC