

油霧器
MS12-LOE-G-U
訂貨編號: 537156

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	12
系列	MS
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
結構特點	標準比例油霧器
最大貯油量	1500 cm ³
保護罩	整合金屬濾杯
工作壓力	1 bar...16 bar
油霧器功能的最小流量	400 l/min
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	20000 l/min...22000 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
介質溫度	0 °C...60 °C
油黏度	ISO VG 32
環境溫度	0 °C...60 °C
產品重量	6500 g
安裝方式	管式安裝 透過安裝支架 是否要:
氣動介面, 氣口 1	內部
氣動介面, 氣口 2	內嚮導
蓋子材料	PA
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋁
碗罩材料	精製鋁合金