



增壓缸 DPA-40-16

訂貨編號: 537274

FESTO



資料表

特性	值
活塞直徑	40 mm
安裝位置	可選
結構特點	雙活塞式增壓閥
壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）	為 G1/8 準備
輸出壓力 2	0.45 Mpa...1.6 Mpa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
工作壓力	0.25 Mpa...1 Mpa 2.5 bar...10 bar 36.25 psi...145 psi
壓力調節範圍 MPa	0.45 Mpa...1.6 Mpa
壓力調整範圍	4.5 bar...16 bar
壓力調節範圍 psi	65.25 psi...232 psi
入口壓力 1	2.5 bar...10 bar
氣源壓力 1 MPa	0.25 Mpa...1 Mpa
氣源壓力 1 psi	36.25 psi...145 psi
關於壓力控制範圍的提示	如果控制器彈簧張緊到最大限度，則最大輸出壓力可超過 40%。
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	5 °C...60 °C
環境溫度	5 °C...60 °C
產品重量	1500 g
安裝方式	透過內螺紋安裝
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	G1/4
氣動介面，氣口 3	M7
材料說明	RoHS 合規