


真空发生器
VN-14-H-T4-PQ2-VQ3-R02-F1A
订货号: 8187685

FESTO



数据表

特性	值
拉伐尔喷嘴的公称通径	1.4 mm
网格尺寸	18 mm
消声器设计	开
安装位置	可选
喷射器特征	高真空度 标准
集成功能	开放式消声器
结构特点	T 型
最大吸气流量的工作压力	5.1 bar
工作压力	1 bar...8 bar
最大真空度时的工作压力	5 bar
最大真空度	88 %
标称工作压力	6 bar
针对大气的最大吸气流量	51.6 l/min
标称工作压力下的供气时间	0.5 s
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
适用于锂离子电池生产	产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义: 禁止使用铜、锌、镍 质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、 印刷电路板、电缆、插头和线圈中
介质温度	0 °C...60 °C
标称工作压力下的声压级	69 dB(A)
环境温度	0 °C...60 °C
最大紧固扭矩	0.5 Nm
产品重量	36 g
安装方式	带通孔 带附件
气接口, 气口 1	QS-6
气接口, 气口 3	开放式消声器
真空接口	QS-8

特性	值
连接螺纹材料	POM
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
进气嘴材料	POM
外壳材料	POM（加强型）
消声器材料	精制铝合金 POM PU 泡沫
发射器喷嘴材料	精制铝合金