


馬達電纜
NEBM-M16G8-E-15-Q9-LE8-1
訂貨編號: 5391550

FESTO



資料表

特性	值
基於標準	EN 61984
電纜標識	不具有標籤支架
產品重量	3500 g
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	圓形
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 電纜出口	直列式
電氣介面 1, 連接系統	M16x0.75
電氣介面 1, 介面/線芯數	8
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	6
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 介面類型	電纜
電氣介面 2, 連接系統	開放式
電氣介面 2, 介面/線芯數	8
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	6
操作電壓範圍 DC	0 V...600 V
操作電壓範圍 DC 說明	0-300 V (導線橫截面積為 0.5 mm ² 時)
操作電壓範圍 AC	0 V...600 V
工作電壓範圍 AC 說明	0-300 V (導線橫截面積為 0.5 mm ² 時)
40°C 時的額定電流	16 A
40°C 時容許電流負載的說明	8 A (導線截面積為 0.5 mm ² 時)
抗電湧性	6 kV
抗突波性說明	4 kV (導線橫截面積為 0.5 mm ² 時)
護罩	是
電纜長度	15 m
電纜特徵	拖鏈適用
彎曲半徑, 固定電纜	64 mm
彎曲半徑, 移動電纜	128 mm
電纜直徑	12.8 mm
電纜結構	4 x 1.5 mm ² + 2 x (2 x 0.5 mm ²)

特性	值
標稱導線橫切面積	0.5 mm ² 1.5 mm ²
線端	導線末端套管符合 DIN 46228-A..-10 導線末端套管符合 DIN 46228-E ..-10
防護等級	IP65
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-50 °C...90 °C
具有移動電纜的環境溫度	-40 °C...90 °C
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟低電壓指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 RoHS 指令 符合英國電氣設備相關規定
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
電纜護套材料	TPE-U(PUR)
電纜護套顏色	橙色
絕緣護套材料	TPE-E