


连接电缆  
NEBC-R3G4-ES-1-N-S-R3G4-ET  
订货号: 8188952

FESTO



数据表

| 特性                 | 值                    |
|--------------------|----------------------|
| 基于标准               | EN 61076-2-114       |
| 电缆标识               | 不带标签支架               |
| 连接频率               | 750                  |
| 产品重量               | 52 g                 |
| 电气接口 1, 功能         | 控制器端                 |
| 电气接口 1, 设计         | 直角式                  |
| 电气接口 1, 连接类型       | 插头                   |
| 电气接口 1, 电缆出口       | 直列式                  |
| 电气接口 1, 连接系统       | RJ45 至 IEC 60603-7-3 |
| 电气接口 1, 接口/线芯数     | 8                    |
| 电气接口 1, 使用的接口/线芯   | 4                    |
| 电气接口 1, 安装类型       | 卡入锁定                 |
| 电气接口 2, 功能         | 控制器端                 |
| 电气接口 2, 设计         | 直角式                  |
| 电气接口 2, 接口类型       | 插头                   |
| 电气接口 2, 电缆出口       | 直列式                  |
| 电气接口 2, 连接系统       | RJ45 至 IEC 60603-7-3 |
| 电气接口 2, 接口/线芯数     | 8                    |
| 电气接口 2, 已使用的接口/线芯数 | 4                    |
| 电气接口 2, 安装类型       | 卡入锁定                 |
| 工作电压范围 DC          | 0 V...60 V           |
| 标称工作电压 DC          | 24 V                 |
| 40°C 时的额定电流        | 1 A                  |
| 抗电涌性               | 1.5 kV               |
| 反极性保护              | 否                    |
| 保护导线接口             | 不可用                  |
| 护罩                 | 是                    |
| 传输特征               | 根据系统通信 AP            |
| 电缆长度               | 1 m                  |
| 电缆特征               | 适用于拖链                |
| 电缆测试条件             | 测试条件按要求提供            |

| 特性                | 值                        |
|-------------------|--------------------------|
| 弯曲半径，固定电缆         | 18 mm                    |
| 弯曲半径，移动电缆         | 75 mm                    |
| 电缆直径              | 5.5 mm                   |
| 电缆直径公差            | ± 0.2 mm                 |
| 电缆结构              | 2 x 2 x AWG26            |
| 导线标称横截面           | AWG26                    |
| 防护等级              | IP20                     |
| 防护等级说明            | 在组装好的状态下                 |
| 特征                | 耐油                       |
| 环境温度              | -40 °C...80 °C           |
| 带移动电缆的环境温度        | -20 °C...80 °C           |
| 储存温度              | -20 °C...70 °C           |
| CE 认证（见合格声明）      | 符合欧盟 RoHS 指令             |
| CE 标记（见合格声明）      | 符合英国 RoHS 指令             |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L           |
| 材料说明              | RoHS 合规<br>不含卤素<br>不含磷酸酯 |
| 污染等级              | 3                        |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 1 - 低耐腐蚀能力               |
| 电缆护套材料            | PUR                      |
| 电缆护套颜色            | 银灰色，带天蓝色条纹               |
| 外壳材料              | TPE-U(PUR)               |
| 外壳颜色              | 黑色                       |
| 螺丝紧固锁的材料          | 镀镍黄铜                     |
| 密封件材料             | TPE-U(PUR)               |
| 电触头材料             | 镀金铜合金                    |
| 绝缘护套材料            | PP                       |