


移載模組 HSW-12-AS

訂貨編號: 540232

FESTO



資料表

特性	值
工作行程	15 mm...25 mm
尺寸	12
90° 擺角的最大線性行程	142/142 mm
Z 行程	80 mm...100 mm
緩衝	透過緩衝器降低噪音
安裝位置	可選
結構特點	驅動軸 直線導軌加滾珠軸承 強制嚮導工作運動順序
位置偵測	透過近接開關
端位重複精度	+/-0.02 mm
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
驅動軸的最大驅動扭矩	12.25 Nm
驅動軸的最大軸向力	18 N
最大力矩 Mx	1.5 Nm
最大力矩 My	1.5 Nm
最大力矩 Mz	1.5 Nm
最大有效負載	1 kg
驅動軸的最大徑向力	45 N
Y 方向的最大作用力	35 N
產品重量	2800 g
安裝方式	透過通孔和定位套
擋塊材料	高合金鋼
彈簧壓力件的材料	高合金鋼
底板材料	精製鋁合金 陽極氧化處理
支架材質	精製鋁合金 陽極氧化處理
十字導軌材料	回火鋼
擺動槓桿材料	表面硬化鋼 拋光

特性	值
開槽導向板材料	表面硬化鋼 硬化
感測器導軌材料	精製鋁合金 陽極氧化處理
柵材料	精製鋁合金 陽極氧化處理
調整螺絲材料	高合金鋼