

薄膜式乾燥器 MS6-LDM1

訂貨編號: 543638

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	6
系列	MS
安裝位置	垂直 +/-5°
結構特點	膜片式乾燥器
工作壓力	3 bar...12.5 bar
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	200 l/min...400 l/min
認證	c UL us - 認證 (OL)
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟防爆指令 (ATEX)
CE 標記 (見合格聲明)	根據 UK EX 指令
歐盟境外防爆認證	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
防爆	防爆區 1 (ATEX) 1 區 (UKEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 21 區 (UKEX) 區 22 (ATEX)
ATEX 氣體類別	II 2G
ATEX 防塵類別	II 2D
氣體防爆阻燃類型	Ex h IIC T6 Gb X
防塵的防爆阻燃類型	Ex h IIIC T60°C Db X
防爆環境溫度	+2°C ≤ Ta ≤ +50°C
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
壓力露點下降	20 K
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-20 °C...60 °C
適合食品產業使用	見補充材料說明
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [1:3:2]
介質溫度	2 °C...50 °C
環境溫度	2 °C...50 °C

特性	值
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要:
外殼材質	壓鑄鋁
碗罩材料	精製鋁合金