


# 气源处理装置组合

## MSB6-3/8:J2:M1-WP

订货号: 8233039

FESTO



### 数据表

| 特性                | 值                                           |
|-------------------|---------------------------------------------|
| 规格                | 6                                           |
| 系列                | MS                                          |
| 控制锁               | 可锁定旋转手柄<br>可以用附件关闭                          |
| 安装位置              | 垂直 $\pm 5^\circ$                            |
| 冷凝水排放装置           | 全自动                                         |
| 结构特点              | 过滤器/闭环控制器/油雾器                               |
| 最大冷凝容积            | 38 ml                                       |
| 过滤等级              | 40 $\mu\text{m}$                            |
| 最大贮油量             | 75 $\text{cm}^3$                            |
| 控制器功能             | 输出压力常数<br>具有主压力补偿功能<br>带二级排气<br>带回流功能       |
| 保护罩               | 塑料滤杯保护罩                                     |
| 压力表（模拟）或压力显示器（数字） | 带压力表                                        |
| 工作压力              | 0.2 Mpa...1.2 Mpa<br>2 bar...12 bar         |
| 压力调节范围            | 0.5 bar...12 bar                            |
| 最大标准流量            | 3500 l/min                                  |
| 工作介质              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>惰性气体     |
| 工作和先导介质说明         | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）                       |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 2 - 中等耐腐蚀能力                                 |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 储存温度              | -10 $^\circ\text{C}$ ...60 $^\circ\text{C}$ |
| 出口空气纯净度等级         | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-]             |
| 介质温度              | -10 $^\circ\text{C}$ ...60 $^\circ\text{C}$ |
| 环境温度              | -10 $^\circ\text{C}$ ...60 $^\circ\text{C}$ |
| 产品重量              | 1560 g                                      |
| 安装方式              | 通过安装支架                                      |
| 气接口，气口 1          | G3/8                                        |
| 气接口，气口 2          | G3/8                                        |

| 特性    | 值   |
|-------|-----|
| 密封件材料 | NBR |
| 过滤器材料 | PE  |
| 外壳材料  | 压铸铝 |
| 碗罩材料  | PC  |