

**双螺纹接头
E-G1/8-1/8NPT**
订货号: 9630

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	5.95 mm
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:--]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
接口 1 的最大紧固扭矩	6 Nm
气接口 2 的最大紧固扭矩	7 Nm
标称扭矩	10.55 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20%
产品重量	9.1 g
气接口, 气口 1	G1/8
气接口, 气口 2	1/8 NPT
材料说明	RoHS 合规