


# 帶穿板式倒鉤接頭 SCN-PK-3

訂貨編號: 11972

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 公稱通徑              | 1.9 mm                          |
| 操作壓力的溫度範圍         | -0.95 bar...10 bar              |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）           |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 環境溫度              | 0 °C...60 °C                    |
| 氣動介面，氣口 1         | 用於 4 mm 外徑的氣管                   |
| 材料說明              | RoHS 合規                         |
| 外殼材質              | 鋁                               |
| 螺帽材料              | 鍍鋅鋼                             |