

連接件
NEFC-M12G5-0.3-U1G5
訂貨編號: 547432

FESTO



資料表

特性	值
安裝方式	擰入
電氣介面	5 針 M12x1 插頭
電纜長度	0.3 m
電纜結構	4 x 0.34 mm ²
防護等級	IP20
環境溫度	-5 °C...50 °C
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
電纜護套材料	PUR
外殼材質	ABS
電觸頭材料	鍍金黃銅