

精巧型氣缸
ADN-32- -KP-
訂貨編號: 548208

FESTO



資料表

特性	值
行程	10 mm...400 mm
活塞直徑	32 mm
活塞桿螺紋	M10x1.25
基於標準	ISO 21287
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
夾緊類型及作用方向	兩側
活塞桿端部	內螺紋
結構特點	缸徑 活塞桿 缸筒
位置偵測	透過近接開關
訂製品	活塞桿加長外螺紋 活塞桿上的自訂螺紋 加長活塞桿 雷射蝕刻銘板
工作壓力	0.15 Mpa...1 Mpa 1.5 bar...10 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...80 °C
端位的衝擊能量	0.4 J
6 bar 時的理論出力值，返回行程	415 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	483 N
0 mm 行程的移動質量	100 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	9 g
0 mm 行程的基本重量	503 g
每 10 m 行程的附加重量	29 g
安裝方式	透過內螺紋安裝 具有附件

特性	值
氣動介面	G1/8
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	精製鋁合金 陽極氧化處理
活塞桿材質	高合金鋼
缸筒材料	精製鋁合金 光滑陽極氧化處理