

軟啟動/快速排氣閥 MS6N-SV

訂貨編號: 548714

FESTO



資料表

特性	值
系列	MS
尺寸	6
網格尺寸	62 mm
安全功能	排氣 防止意外啟動 (增壓)
強制動態說明	切換頻率, 一個月至少一次
結構特點	活塞閘閥 活塞閘座
驅動方式	電控
嚮導氣源	內嚮導
密封原理	軟密封
排氣功能	不具節流選項
手動裝置	無 在嚮導電磁閥上: 不制動; 在緩啟動/快速排氣閥上: 制動, 自重置 在嚮導電磁閥上: 不制動, 制動; 在緩啟動/快速排氣閥上: 制動, 自重置
復位類型	彈簧復位
嚮導類型	嚮導驅動
閥功能	三口二位, 常閉, 單穩態 緩啟動功能
工作壓力	0.3 Mpa...1 Mpa 3 bar...10 bar
壓力錶 (類比) 或壓力顯示器 (數位)	為 G1/4 準備 為 G1/8 準備 紅/綠色刻度 透過壓力感測器 具有 LCD 顯示幕的壓力感測器 具有壓力感測器, 具有操作狀態指示器 具有壓力錶
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	4300 l/min...5700 l/min
持續通電率	100%
訊號狀態顯示器	LED 浮動觸點 開關輸出 透過 AS-i

特性	值
線圈的特性參數	110 V AC: 50/60 Hz, 啟動功率 3.0 VA, 保持功率 2.4 VA 230 V AC: 50/60 Hz, 啟動功率 3.0 VA, 保持功率 2.4 VA 24 V DC: 1.5 W 24 V DC: 1.8 W
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 具有插入式插座
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
儲存溫度	-10 °C...60 °C
耐衝擊性	衝擊測試, 嚴重性等級 2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
抗振性	運輸應用測試, 嚴重性等級 2, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
認證	RCM 商標 c UL us - 認證 (OL)
KC 標記	KC-EMV
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟機械指令 符合歐盟低電壓指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國機器相關規定 符合英國 RoHS 指令
證書簽發機構	IFA 1001180 Intertek UK-MCR-0086 TÜV 44 799 12 556236 000
適合食品產業使用	見補充材料說明
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要:
安裝位置	可選
外殼材質	壓鑄鋁
密封件材質	NBR
活塞桿材質	高合金不鏽鋼