

擺動驅動器
DAPS-0720-090-RS1-F14
 訂貨編號: 549681

FESTO



資料表

特性	值
閥驅動器規格	0720
法蘭孔型	F14
擺角	90 deg
0° 的端位調整範圍	-1 deg...9 deg
額定擺角時的終端位置調節範圍	81 deg...91 deg
軸連接深度	38.5 mm
端位調節範圍說明	一端位置可選可調節
接頭符合標準	ISO 5211
緩衝	無緩衝
安裝位置	可選
工作模式	單動
結構特點	換擋叉系統
位置偵測	無
關閉方向	向右關閉
閥介面符合標準	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
安全完整性等級 (SIL)	可達 SIL 2 低要求模式
彈簧強度的供氣壓力	0.28 Mpa 2.8 bar
工作壓力	0.28 Mpa...0.84 Mpa 2.8 bar...8.4 bar
額定工作壓力	0.56 Mpa 5.6 bar
6 bar 時的最大旋轉頻率	1 Hz
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟防爆指令 (ATEX)
CE 標記 (見合格聲明)	根據 UK EX 指令
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
證書簽發機構	德國技術監督協會 (TÜV Nord) 212170801
ATEX 氣體類別	II 2G
ATEX 防塵類別	II 2D
氣體防爆阻燃類型	Ex h IIC T6...T3 Gb X

特性	值
防塵的防爆阻燃類型	Ex h IIC T85°C...T200°C Db X
防爆環境溫度	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
扭矩說明	參照安裝法蘭和聯軸器的規格，驅動器的工作扭矩不得高於 ISO 5211 中列出的最大允許扭矩。
0° 時的彈簧扭矩	240 Nm
50° 時的彈簧扭矩	180 Nm
90° 擺角時的彈簧返回扭矩	360 Nm
彈簧強度	1
6 bar 時，0°-額定擺角-0°每個循環的耗氣量	29.4 l
產品重量	26200 g
軸連接	T36
氣動介面	G1/4
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	精製鋁合金
密封件材質	FPM NBR PUR
外殼材質	精製鋁合金
螺絲材料	高合金鋼
軸材質	高合金鋼
編號軸材料	1.4305