電磁線圈
MD-2-230VAC-PA

訂貨編號: 549905

資料表

特性	值
驅動方式	電控
安裝位置	可選
持續通電率	100%
功率因數 (cos phi)	0.7
線圈的特性參數	230 V AC：50/60 Hz，啟動功率 14.5 VA，保持功率 10.5 VA
容許頻率波動	+/- 10%
允許的電壓波動	+/- 10 %
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟低電壓指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國電氣設備相關規定
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP65
環境溫度	-20 °C...50 °C
用於安裝的最大鎖緊扭矩	0.5 Nm
產品重量	110 g
電氣介面	符合 DIN EN 175301-803 標準
安裝方式	透過滾花螺帽
材料說明	RoHS 合規
電磁線圈材料	熱固性塑膠 銅 鋼
線圈材料	銅