

聯軸器
EAMC-20-30-6-10
訂貨編號: 1451964

FESTO



資料表

特性	值
安裝直徑 1	6 mm
安裝直徑 2	10 mm
尺寸	20
標稱長度	30 mm
安裝位置	可選
最大轉速	9000 1/min
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
環境溫度	-25 °C...60 °C
慣性動量	1.06 kgmm ²
可傳遞的扭矩	2.3 Nm
產品重量	20 g
材料說明	RoHS 合規