


基本閥

CPE18-P1-3GL-1/4

訂貨編號: 550163

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位，常閉，單穩態
驅動方式	透過嚮導介面，符合 ISO 15218 標準
寬度	18 mm
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	1300 l/min
工作口	G1/4
工作壓力	0.25 Mpa...1 Mpa 2.5 bar...10 bar
結構特點	活塞閘閥
復位類型	氣動彈簧
認證	c UL us - 認證 (OL)
海事分類	參見證書
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟低電壓指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國電氣設備相關規定
證書簽發機構	DNV-TAA000032X UL MH19482
公稱通徑	8 mm
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
手動裝置	按鈕式
嚮導類型	嚮導驅動
嚮導氣源	內嚮導
流向	不可逆
閥位代碼	標籤夾
搭接	正重疊
關閉時間	30 ms
打開時間	36 ms
持續通電率	100%
0 訊號的最大正向測試脈衝	3300 µs
訊號為 1 的最大反向測試脈衝	3100 µs
允許的電壓波動	-15%/+10%
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）

特性	值
抗振性	運輸應用測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
耐衝擊性	衝擊測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-5 °C...50 °C
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	110 g
安裝方式	具通孔
嚮導排氣口 82	M5
嚮導氣口 12	M5
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	G1/4
氣動介面，氣口 3	G1/4
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋁