

安裝導軌
SLZS-32- -
訂貨編號: 150918

FESTO



資料表

特性	值
設計	近接開關 T 型插槽
最大型材長度	2800 mm
安裝位置	可選
對於活塞直徑	直徑 32
結構特點	感測器導軌
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 °C...60 °C
安裝方式	透過通孔和螺絲
型材材質	精製鋁合金 陽極氧化處理
材料說明	RoHS 合規
螺絲材料	高合金鋼