


# 吸附式乾燥器 PDAD-73-G1/2 訂貨編號: 552174

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 安裝位置              | 垂直<br>水平                                                                       |
| 結構特點              | 冷卻再生吸附式乾燥器                                                                     |
| 入口壓力 1            | 4 bar...16 bar                                                                 |
| 24VDC 時的耗電量       | 9.6 W                                                                          |
| 230 VAC 時的功率消耗    | 16 VA                                                                          |
| 污染等級              | 2                                                                              |
| KC 標記             | KC-EMV                                                                         |
| CE 認證（見合格聲明）      | 符合歐盟壓力設備指令<br>符合歐盟電磁相容性指令<br>符合歐盟低電壓指令                                         |
| CE 標記（見合格聲明）      | 符合英國壓力設備法規<br>符合英國 EMC 指令<br>符合英國電氣設備相關規定                                      |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [6:..4]                                                |
| 工作和嚮導介質說明         | 不可用潤滑介質工作<br>無液態的水                                                             |
| 壓力露點              | -40 °C                                                                         |
| 壓力露點，橫截面縮小        | -70 °C                                                                         |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                                                                    |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| 儲存溫度              | -20 °C...60 °C                                                                 |
| 輸出的空氣純淨度等級        | -70°C 時壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [2:1:2]<br>-40°C 時壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [2:2:2] |
| 介質溫度              | 2 °C...50 °C                                                                   |
| 防護等級              | IP65<br>II                                                                     |
| 超壓類別              | II                                                                             |
| 環境溫度              | 5 °C...50 °C                                                                   |
| 產品重量              | 31000 g                                                                        |
| 電氣介面 1，功能         | 交流電源                                                                           |
| 電氣介面 1，連接類型       | 插座                                                                             |
| 電氣介面 1，連接系統       | 符合工業標準的介面型式 C，9.4 mm                                                           |
| 電氣介面 1，介面/線芯數     | 3                                                                              |

| 特性                 | 值                     |
|--------------------|-----------------------|
| 電氣介面 1, 使用的介面/線芯   | 2                     |
| 電氣介面 2, 功能         | 直流電源                  |
| 電氣介面 2, 介面類型       | 插座                    |
| 電氣介面 2, 連接系統       | 符合行業標準的 C 型插頭, 9.4 mm |
| 電氣介面 2, 介面/線芯數     | 4                     |
| 電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數 | 2                     |
| 安裝方式               | 具有附件                  |
| 氣動介面, 氣口 1         | G1/2                  |
| 氣動介面, 氣口 2         | G1/2                  |
| 材料說明               | RoHS 合規               |
| 外殼材質               | 精製鋁合金                 |